

Bedienungsanleitung

UV-Taschenlampe

Inspektions-UV-Lampe

Verkauf durch: ATG Kriminaltechnik GmbH, Holzhauser Str. 9, 13509 Berlin, Tel.: 030/208 498 797

Lieferumfang:

- ATG Taschenlampe LED UV-Lampe mit Handschlaufe
- Gürtelholster
- 3*1,5 V Batterie AAA

Garantie:

Hinweis: Diese Taschenlampe wird in Deutschland von einer normalen LED Taschenlampe auf eine UV-Taschenlampe mit einer Wellenlänge von 365 nm (+/- 5 nm) umgebaut.

Auf UV-Lampen gewähren wir 1 Jahr Garantie. Verbrauchsgegenstände wie Batterien/Akkus sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Bei unsachgemäßer Handhabung, oder mechanischen Defekten (z.B. durch Sturz oder äußerlichen mechanischen Beschädigungen), erlischt die Garantieleistung.

Benutzung der Lampe:

Einschalten:


Schwarzer Druckschalter im Handgriff

1. An
2. Aus



Fokussierrad UV Licht:

Drehen Sie den silbernen Ring nach rechts oder links, so können Sie die gewünschte Fokussierung einstellen.



Batterie/Akkuwechsel:



1. Deckelring (Handschlaufe) gegen den Uhrzeigersinn losdrehen
2. Batterien/Akkuhalter herausnehmen und leeren.
3. Neue Batterien/Akkus einsetzen, auf die richtige Polarität achten
4. Batterien/Akkuhalter wieder richtig (siehe Foto) einsetzen
5. Deckel wieder schließen, fest verschrauben im Uhrzeigersinn.

Entsorgungshinweis:

Entsorgen Sie die Batterien/Akkus nicht über den Hausmüll! Aktuelle Information zur Entsorgung erteilt ihre Kommune.

Sicherheitshinweis:

Die ATG UV-Lampe ist spritzwassergeschützt nach IP 64 und darf nicht direkt mit Wasser in Berührung kommen. Diese UV Handlampe niemals in explosionsgefährdeten Räumen einsetzen.



Die Taschenlampe erzeugt UV-A Strahlung. Schauen Sie niemals in den direkten Leuchtstrahl.

Benutzung:

Decken Sie die UV-Lampe nicht ab. Die Lampe nicht unbeaufsichtigt betreiben. Nach dem Prüfen die Lampe ausschalten.

Reinigungshinweis:


Die UV-Lampe nur mit milden Reinigungsmittel säubern. Verwenden Sie nur angefeuchtete Tücher oder Schwämme, keine kratzenden oder scharfen Hilfsmittel verwenden.

Der Glasfilter kann mit etwas Alkohol (Isopropanol)gereinigt werden.

Technische Daten:

Bezeichnung:	ATG UV-Taschenlampe
Maße:	150*36 mm
Material:	Aluminium
Gewicht:	168 g incl. Batterien/Akkus
Betrieb:	3*1,2-1,5V DC
Leistung:	3 W
Art Licht:	1*LED UV
Weißlicht :	< 20 Lux
Schutzklasse :	IP 64
Arbeitsumgebungstemp.:	10-30°C
100% UV:	direkt
Neustart:	sofort, ohne Kühlphase
Filterabdeckung:	Linse
Spektrum, Wellenlänge:	365 +- 5 nm
Risikoklasse:	2

Spektrum:



EG Konformitätserklärung

Im Sinne der EG- Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG und der EG- Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit.

Hiermit erklären wir, dass die ATG UV- Taschenlampe in Übereinstimmung mit den genannten EG-Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde.

Verkauf durch:

ATG Kriminaltechnik GmbH

Holzhauser Str. 9

13509 Berlin

Tel.: 030/208 498 797

info@atg-kriminaltechnik.de